



## Furatmikrokátor finomkijelző nélkül Vario SV HM, Méréstartomány: 160-430mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	435110 160-430
GTIN	2050001037800
Árucikk kategória	46D

### Leírás

#### Kivitel:

Két ponton mérő furatmérő, a **Schwenk-kivitelre építve. A Schwenk Vario SV** egy építőelem rendszer, amely cserélhető mérőfejekkel nagy méréstartományokat fed le. **Keményfém mérőcsapokkal**. Méréstartomány Ø 800 mm-ig bővíthető.

#### Tartalom:

Furatmikrokátor finomkijelző és beállító gyűrű **nélkül**.

#### Opcionális tartozék:

Finomkijelző 434674 sz., induktív finomkijelző 434670 sz., balrafutó mérőóra 434807 sz. 10 méret, digitális mérőóra 434322 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

#### Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőletapintó szükséges.

### Műszaki leírás

Méréstartomány	160 - 430 mm
Mérőfejek száma	1
Mérésmélység	180 mm
Mérőtárcsák száma	4
Mérőcsapok száma	7

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

## Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 800 mm	023210 800
---	------------

## Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 290 mm	484030 290
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 275 mm	484030 275
Mérőóra balrafutó skálázással Méréstartomány 10 mm	434807 10
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 175 mm	484030 175
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 180 mm	484030 180
Digitális mérőóraleolvasás 0,0005 mm Méréstartomány 12,5 mm	434322 12,5
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5
Induktív finomkijelző Extramess Típus 2001	434670 2001
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 225 mm	484030 225