



## Keményfém furatmikrokátor, mérőóra nélkül SU, Méréstartomány: 6-8mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	435050 6-8
GTIN	2050001039996
Árucikk kategória	46F

### Leírás

#### Kivitel:

Önközpontosító, két ponton mérő furatmérő rugózó központosító tányérral. A tapintócsap-út könnyű járású és precíz átvitele körszegmens segítségével. A különböző átmérőkre történő beállítás fix, cserélhető mérőcsapokkal történik. Keményfémbevetés tapintócsap. A készüléktartó a kéz melegével és a környezeti hőmérséklettel szemben stabilizált.

Fix mérőcsap **keményfém betétes**.

#### Felhasználás:

Furatok Ø-jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

#### Tartalom:

Komplett furatmikrokátor (mérőóra nélkül).

#### Opcionális tartozék:

Hosszabbítók nagy mérési mélységekhez 435142 sz., finomkijelző 434674 sz., finomkijelző 434670 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

#### Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőtapintó szükséges. 800 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

### Műszaki leírás

Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 µm
Mérőcsapok száma	7

Méréstartomány	6 - 8 mm
Mérésmélység	100 mm
Központosító tányér szélessége	5,2 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 60 mm	023220 60
KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 60 mm	023210 60

## Tartozék

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 7 mm	484030 7
Mérésmélység hosszabbító Hossz 750 mm	435142 750
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 8 mm	484030 8
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 6 mm	484030 6
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10
Mérőcsap 6 – 8 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 8 mm	435091 8
Mérésmélység hosszabbító Hossz 1000 mm	435142 1000
Mérésmélység hosszabbító Hossz 250 mm	435142 250
Mérőcsap 6 – 8 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 6,4 mm	435091 6,4
Mérésmélység hosszabbító Hossz 1500 mm	435142 1500
Mérésmélység hosszabbító Hossz 500 mm	435142 500
Mérőcsap 6 – 8 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 7,6 mm	435091 7,6

Mérőcsap 6 – 8 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 7,2 mm	435091 7,2
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
Mérésmélység hosszabbító Hossz 2000 mm	435142 2000
Digitális mérőóraleolvasás 0,0005 mm Méréstartomány 12,5 mm	434322 12,5
Mérőcsap 6 – 8 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 6,8 mm	435091 6,8
Mérőcsap 6 – 8 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 7 mm	435091 7
Mérőcsap 6 – 8 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 6 mm	435091 6
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 10 mm	484030 10
Induktív finomkijelző Extramess Típus 2001	434670 2001
Mérőóra balrafutó skálázással Méréstartomány 10 mm	434807 10