

Garant**Párhuzamos alátét készlet mágneses, Hossz: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	366740 125
GTIN	4045197329233
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:****Pontosság:** Magasságtűrés $\pm 0,01$ mm; szélességtűrés $\pm 0,02$ mm.**Keménység:** 60 HRC.**Páronként finomkőszörülve.****A befogási idő akár 10 %-kal is csökkenthető.****Felhasználás:**

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Figyelem:

50, 70, 100 és 150 mm hosszokban is kapható.

Egyedi párhuzamos alátét – párok gyári paritással szállíthatók.**Műszaki leírás**

Magasság	15 mm
Magasság	30 mm
Magasság	35 mm
Magasság	37 mm

Magasság	39 mm
Hossz	125 mm
Szélesség	2,5 mm
Lécek száma	5 pár
Termék fajtája	Párhuzamos alátétek

Tartozék

Külön párhuzamos alátét pár, mágneses, a366740 sz. 125×2,5 mérethez Magasság 30 mm	366742 30
Külön párhuzamos alátét pár, mágneses, a366740 sz. 125×2,5 mérethez Magasság 39 mm	366742 39
Külön párhuzamos alátét pár, mágneses, a366740 sz. 125×2,5 mérethez Magasság 35 mm	366742 35
Külön párhuzamos alátét pár, mágneses, a366740 sz. 125×2,5 mérethez Magasság 15 mm	366742 15
Külön párhuzamos alátét pár, mágneses, a366740 sz. 125×2,5 mérethez Magasság 37 mm	366742 37