



Keményfém furatmikrokátor, mérőóra nélkül SU, Méréstartomány: 8-12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	435050 8-12
GTIN	2050001040015
Árucikk kategória	46F

Leírás

Kivitel:

Önközpontosító, két ponton mérő furatmérő rugózó központosító tányérral. A tapintócsap-út könnyű járású és precíz átvitele körszegmens segítségével. A különböző átmérőkre történő beállítás fix, cserélhető mérőcsapokkal történik. Keményfémbevetéses tapintócsap. A készüléktartó a kéz melegével és a környezeti hőmérséklettel szemben stabilizált.

Fix mérőcsap **keményfém betétes**.

Felhasználás:

Furatok \varnothing -jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

Tartalom:

Komplett furatmikrokátor (mérőóra nélkül).

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók nagy mérési mélységekhez 435142 sz., finomkijelző 434674 sz., finomkijelző 434670 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőtapintó szükséges. 800 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Mérésmélység	100 mm
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 μ m

Mérőcsapok száma	9
Méréstartomány	8 - 12 mm
Központosító tányér szélessége	6,5 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 60 mm	023210 60
DAkkS kalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 60 mm	023220 60

Tartozék

Mérőcsap 8 – 12 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 9,5 mm	435092 9,5
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Mérőcsap 8 – 12 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 10,5 mm	435092 10,5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 8 mm	484030 8
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5
Induktív finomkijelző Extramess Típus 2001	434670 2001
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 12 mm	484030 12
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Mérésmélység hosszabbító Hossz 750 mm	435142 750
Mérőcsap 8 – 12 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 9 mm	435092 9
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 10 mm	484030 10
Mérésmélység hosszabbító Hossz 1000 mm	435142 1000
Mérőcsap 8 – 12 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 11,5 mm	435092 11,5

Mérőcsap 8 – 12 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 8,5 mm	435092 8,5
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Mérőcsap 8 – 12 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 10 mm	435092 10
Digitális mérőóraleolvasás 0,0005 mm Méréstartomány 12,5 mm	434322 12,5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 11 mm	484030 11
Mérőcsap 8 – 12 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 8 mm	435092 8
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10
Mérésmélység hosszabbító Hossz 1500 mm	435142 1500
Mérőtárca 8 – 12 méréstartományhoz Vastagság 0,5 mm	435105 0,5
Mérésmélység hosszabbító Hossz 2000 mm	435142 2000
Mérőcsap 8 – 12 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 11 mm	435092 11
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 9 mm	484030 9
Mérőóra balrafutó skálázással Méréstartomány 10 mm	434807 10
Mérőcsap 8 – 12 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 12 mm	435092 12
Mérésmélység hosszabbító Hossz 250 mm	435142 250
Mérésmélység hosszabbító Hossz 500 mm	435142 500