



Furatmikrokátor zsákfuratokhoz SS, Méréstartomány: 50-110mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	435120 50-110
GTIN	2050001037824
Árucikk kategória	46D

Leírás

Kivitel:

Két ponton mérő furatmérő, a **Schwenk-kivitelre építve. SCHWENK Grundloch SS**. Zsákfuratok és központosító nyúlványok mérésére. Keményfémbetétes tolómérő és mozgó tapintócsap.

Tartalom:

Furatmikrokátor kijelző készülék és beállító gyűrűk **nélkül**.

Opcionális tartozék:

Finomkijelző 434674 sz., induktív finomkijelző 434670 sz., balrafutó mérőóra 434807 sz. 10 méret, digitális mérőóra 434322 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőletapintó szükséges.

Műszaki leírás

Tolómérők száma	2
Tolómérő méréstartománya	50 – 80; 80 – 110 mm
Mérésmélység	55 mm
Méréstartomány	50 - 110 mm
Távolság a furatfenéktől h	1,5 mm
Központosító tányér szélessége	34 mm

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 160 mm	023210 160
---	------------

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 55 mm	484030 55
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 90 mm	484030 90
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 95 mm	484030 95
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 60 mm	484030 60
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 85 mm	484030 85
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 50 mm	484030 50
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 100 mm	484030 100
Adapter 2 pontos furatmérő készülékhez1 db Típus 35-90	439914 35-90
Mérőóra balrafutó skálázással Méréstartomány 10 mm	434807 10
Digitális mérőóraleolvasás 0,0005 mm Méréstartomány 12,5 mm	434322 12,5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 80 mm	484030 80
Induktív finomkijelző Extramess Típus 2001	434670 2001
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 75 mm	484030 75
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 70 mm	484030 70
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5

Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 65 mm	484030 65