



Belső kúp mérőkészülék IFM, Méréstartomány: 20-40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	435172 20-40
GTIN	2050001055750
Árucikk kategória	46D

Leírás

Kivitel:

IFM mérőkészülék 90°-os mérőkúppal a **legnagyobb belső kúp Ø meghatározásához**. Az edzett mérőkúp-keresztet a belső kúpba kell bevezetni. A legnagyobb Ø-t az ütközésig való betolással lehet megállapítani.

Tartalom:

Mérőóra.

Figyelem:

Speciális kivitelek más kúpszögekkel külön ajánlatkérésre szállíthatóak. Az élhossz mérésére szolgáló mérőkészülék külön ajánlatkérésre. A mérőóra és az alaptest külön szállítható.

Műszaki leírás

Méréstartomány	20 - 40 mm
Skálaosztás-érték	0,01 mm
Szabvány	DIN 878
Minden alkatrész	edzett

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Termék fajtája	Leélezsmérő készülékek

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 30 mm	023000 30
---	-----------