



Keményfém furatmikrokátor, mérőóra nélkül SU, Méréstartomány: 12-20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	435050 12-20
GTIN	2050001047991
Árucikk kategória	46F

Leírás

Kivitel:

Önközpontosító, két ponton mérő furatmérő rugózó központosító tányérral. A tapintócsap-út könnyű járású és precíz átvitele körszegmens segítségével. A különböző átmérőkre történő beállítás fix, cserélhető mérőcsapokkal történik. Keményfémbevetés tapintócsap. A készüléktartó a kéz melegével és a környezeti hőmérséklettel szemben stabilizált.

Fix mérőcsap **keményfém betétes**.

Felhasználás:

Furatok Ø-jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

Tartalom:

Komplett furatmikrokátor (mérőóra nélkül).

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók nagy mérési mélységekhez 435142 sz., finomkijelző 434674 sz., finomkijelző 434670 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőtapintó szükséges. 800 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 µm
Mérőtárcsák száma	1

Mérésmélység	110 mm
Mérőcsapok száma	9
Méréstartomány	12 - 20 mm
Központosító tányér szélessége	9 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. mérésstartomány 60 mm	023220 60
KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. mérésstartomány 60 mm	023210 60

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 16 mm	484030 16
Mérőtárcsa 12 – 20 mérésstartományhoz Vastagság 0,5 mm	435106 0,5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 10 mm	484030 10
Mérőcsap 12 – 20 mm mérésstartományhozHM Mérő Ø 14 mm	435093 14
Mérésmélység hosszabbító Hossz 1500 mm	435142 1500
Finomkijelző ± mérésstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 17 mm	484030 17
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 19 mm	484030 19
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 18 mm	484030 18
Mérőcsap 12 – 20 mm mérésstartományhozHM Mérő Ø 16 mm	435093 16
Mérőcsap 12 – 20 mm mérésstartományhozHM Mérő Ø 13 mm	435093 13
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 15 mm	484030 15

Mérőcsap 12 – 20 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 17 mm	435093 17
Mérőcsap 12 – 20 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 20 mm	435093 20
Induktív finomkijelző Extramess Típus 2001	434670 2001
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 13 mm	484030 13
Mérőcsap 12 – 20 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 15 mm	435093 15
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 12 mm	484030 12
Mérésmélység hosszabbító Hossz 500 mm	435142 500
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5
Mérésmélység hosszabbító Hossz 250 mm	435142 250
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 14 mm	484030 14
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 20 mm	484030 20
Mérésmélység hosszabbító Hossz 1000 mm	435142 1000
Mérőtárcsa 12 – 20 méréstartományhoz Vastagság 1 mm	435106 1
Mérésmélység hosszabbító Hossz 2000 mm	435142 2000
Digitális mérőóraleolvasás 0,0005 mm Méréstartomány 12,5 mm	434322 12,5
Mérőóra balrafutó skálázással Méréstartomány 10 mm	434807 10
Mérőcsap 12 – 20 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 12 mm	435093 12
Mérőcsap 12 – 20 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 19 mm	435093 19
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Mérőcsap 12 – 20 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 18 mm	435093 18
Mérésmélység hosszabbító Hossz 750 mm	435142 750