

Garant**Párhuzamos alátét készlet mágneses, Hossz: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	366740 200
GTIN	4045197559418
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:****Pontosság:** Magasságtűrés $\pm 0,01$ mm; szélességtűrés $\pm 0,02$ mm.**Keménység:** 60 HRC.**Páronként finomköszörülve.****A befogási idő akár 10 %-kal is csökkenthető.****Felhasználás:**

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Figyelem:

50, 70, 100 és 150 mm hosszokban is kapható.

Egyedi párhuzamos alátét – párok gyári paritással szállíthatók.**Műszaki leírás**

Szélesség	2,5 mm
Hossz	200 mm
Magasság	57 mm
Magasság	52 mm

Magasság	47 mm
Magasság	40 mm
Magasság	25 mm
Lécek száma	5 pár
Termék fajtája	Párhuzamos alátétek

Tartozék

Külön párhuzamos alátét pár, mágneses 366740 sz. 200×2,5 méret Magasság 47 mm	366746 47
Külön párhuzamos alátét pár, mágneses 366740 sz. 200×2,5 méret Magasság 25 mm	366746 25
Külön párhuzamos alátét pár, mágneses 366740 sz. 200×2,5 méret Magasság 40 mm	366746 40
Külön párhuzamos alátét pár, mágneses 366740 sz. 200×2,5 méret Magasság 57 mm	366746 57
Külön párhuzamos alátét pár, mágneses 366740 sz. 200×2,5 méret Magasság 52 mm	366746 52