



Infravörös hőmérséklet- és nedvességmérő készülék, Típus: 835H1



Rendelési adatok

Rendelés száma	474022 835H1
GTIN	4029547011948
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

Gyors, pontos infravörös hőmérsékletmérő ikonokkal és joystickkal egyszerűen és kényelmesen kezelhető menüvezérléssel. Az 50:1 optika biztonságos méréseket tesz lehetővé nagy távolságról is. A 4 pontos lézer pontosan megjelöli a mérési területet és megakadályozza a téves méréseket.

- **Automatikusan módosítható kibocsátási fok a 474120 sz. OF méretű felületi érzékelővel felhasználva.**
- **Online mérés a díjmentesen elérhető szoftver segítségével.**
- **Memória 200 mért értékhez vagy 20 kibocsátási szög értékhez.**
- **Kapcsolható kijelző megvilágítás.**
- **Optikai és akusztikus riasztás határérték-túllépésnél.**

Egyedülálló, szabadalmaztatott **infravörös felületi nedvességmérés** a beépített nedvesség modullal.

Felhasználás:

Infravörös felületi nedvességmérés pl. penész veszélyének a felismeréséhez vagy a harmatpont vizsgálatához.

Tartalom:

3 elem 081561 sz., LR6 méret és kalibrálási jegyzőkönyv.

Opcionális tartozék:

Mérőérezékelő 474120 sz. OF méret, az EasyClimate szoftver díjmentesen letölthető.

Műszaki leírás

Hibahatár (0,0 és 99,9 °C között)	±1,0 °C
Egyéb méréstartomány hibahatár	± 1 % a mért értékből
Hibahatár (-20,0 és -0,1 °C között)	±1,5 °C
Hibahatár (-30,0 és -20,1 °C között)	±2,5 °C
Nedvesség modul felbontás	0,1 °C / 0,1 % rF / 0,1 °C td
Nedvesség modul hibahatár	±2 % rF / ±0,5 °C
Relatív páratartalom méréstartomány	0 - 100 %
Optika	50 : 1
Magasság	63 mm
Szélesség	166 mm
Infravörös felbontás	0,1 °C
Hossz	193 mm
Beállítható emissziós tényező	0,1 - 1
Méréstartomány	-30 - 600 °C
Súly	514 g
A tartalmazott elemek száma	3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR6
Energiaellátás	Akkus
Lézerpontok száma	4
Kalibrálás	I5
Termék fajtája	Hőmérséklet- és nedvességmérő készülék

Szolgáltatások

KalibrálásInfravörös hőmérsékletmérő készülék Típus A	027600 A
DAkKS kalibrálásInfravörös hőmérsékletmérő készülék Típus A	027610 A

Tartozék

Hőmérsékletérzékelő K típus Típus OF

474120 OF