



Keményfém furatmikrokátor, mérőóra nélkül SU, Méréstartomány: 18-35mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	435050 18-35
GTIN	2050001040022
Árucikk kategória	46F

Leírás

Kivitel:

Önközpontosító, két ponton mérő furatmérő rugózó központosító tányérral. A tapintócsap-út könnyű járású és precíz átvitele körszegmens segítségével. A különböző átmérőkre történő beállítás fix, cserélhető mérőcsapokkal történik. Keményfémbevetéses tapintócsap. A készüléktartó a kéz melegével és a környezeti hőmérséklettel szemben stabilizált.

Fix mérőcsap **keményfém betétes**.

Felhasználás:

Furatok Ø-jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

Tartalom:

Komplett furatmikrokátor (mérőóra nélkül).

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók nagy mérési mélységekhez 435142 sz., finomkijelző 434674 sz., finomkijelző 434670 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőtapintó szükséges. 800 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Méréstartomány	18 - 35 mm
Mérésmélység	110 mm

Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 µm
Mérőtárcsák száma	2
Mérőcsapok száma	9
Központosító tányér szélessége	14,8 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 60 mm	023210 60
DAkKS kalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 60 mm	023220 60

Tartozék

Mérőcsap 18 – 35 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 34 mm	435084 34
Mérőcsap 18 – 35 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 22 mm	435094 22
Induktív finomkijelző Extramesse Típus 2001	434670 2001
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 25 mm	484030 25
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 22 mm	484030 22
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 30 mm	484030 30
Mérőcsap 18 – 35 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 32 mm	435094 32
Mérőtárcsa 18 – 35 méréstartományhoz Vastagság 0,5 mm	435107 0,5
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
Mérőcsap 18 – 35 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 18 mm	435094 18
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 18 mm	484030 18
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 19 mm	484030 19

Mérőcsap 18 – 35 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 26 mm	435094 26
Mérőcsap 18 – 35 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 34 mm	435094 34
Mérőcsap 18 – 35 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 20 mm	435084 20
Mérőcsap 18 – 35 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 24 mm	435084 24
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 32 mm	484030 32
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 24 mm	484030 24
Mérőtárca 18 – 35 méréstartományhoz Vastagság 1 mm	435107 1
Mérőcsap 18 – 35 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 20 mm	435094 20
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 28 mm	484030 28
Mérőcsap 18 – 35 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 18 mm	435084 18
Mérőcsap 18 – 35 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 26 mm	435084 26
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 35 mm	484030 35
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 26 mm	484030 26
Mérőcsap 18 – 35 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 28 mm	435084 28
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5
Mérőcsap 18 – 35 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 30 mm	435094 30
Mérőcsap 18 – 35 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 30 mm	435084 30
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10
Mérőcsap 18 – 35 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 24 mm	435094 24
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 34 mm	484030 34

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Mérőcsap 18 – 35 mm méréstartományhoz Acél Mérő Ø 22 mm	435084 22
Mérőcsap 18 – 35 mm méréstartományhoz Acél Mérő Ø 32 mm	435084 32
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 20 mm	484030 20
Mérőcsap 18 – 35 mm méréstartományhoz HM Mérő Ø 28 mm	435094 28