



## Keményfém furatmikrokátor, mérőóra nélkül SU, Méréstartomány: 35-60mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	435050 35-60
GTIN	2050001040046
Árucikk kategória	46F

### Leírás

#### Kivitel:

Önközpontosító, két ponton mérő furatmérő rugózó központosító tányérral. A tapintócsap-út könnyű járású és precíz átvitele körszegmens segítségével. A különböző átmérőkre történő beállítás fix, cserélhető mérőcsapokkal történik. Keményfémbevetéses tapintócsap. A készüléktartó a kéz melegével és a környezeti hőmérséklettel szemben stabilizált.

Fix mérőcsap **keményfém betétes**.

#### Felhasználás:

Furatok Ø-jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

#### Tartalom:

Komplett furatmikrokátor (mérőóra nélkül).

#### Opcionális tartozék:

Hosszabbítók nagy mérési mélységekhez 435142 sz., finomkijelző 434674 sz., finomkijelző 434670 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

#### Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőtapintó szükséges. 800 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

### Műszaki leírás

Méréstartomány	35 - 60 mm
Mérőtárcsák száma	3

Mérésmélység	180 mm
Mérőcsapok száma	6
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 µm
Központosító tányér szélessége	28 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 60 mm	023220 60
KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 60 mm	023210 60

## Tartozék

Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 49 mm	435095 49
Induktív finomkijelző Extramess Típus 2001	434670 2001
Mérőóra balrafutó skálázással Méréstartomány 10 mm	434807 10
Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 49 mm	435085 49
Mérőtárcsa 35 – 60 méréstartományhoz Vastagság 2,5 mm	435108 2,5
Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 59 mm	435095 59
Adapter 2 pontos furatmérő készülékhez1 db Típus 35-90	439914 35-90
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 10 mm	484030 10
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 40 mm	484030 40
Mérésmélység hosszabbító Hossz 500 mm	435142 500
Mérésmélység hosszabbító Hossz 1500 mm	435142 1500

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 45 mm	484030 45
Mérőtárcsa 35 – 60 méréstartományhoz Vastagság 1 mm	435108 1
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 50 mm	484030 50
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 46 mm	484030 46
Mérésmélység hosszabbító Hossz 2000 mm	435142 2000
Mérésmélység hosszabbító Hossz 750 mm	435142 750
Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 35 mm	435095 35
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 60 mm	484030 60
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 42 mm	484030 42
Digitális mérőóraleolvasás 0,0005 mm Méréstartomány 12,5 mm	434322 12,5
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 35 mm	484030 35
Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 35 mm	435085 35
Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 44 mm	435095 44
Mérésmélység hosszabbító Hossz 1000 mm	435142 1000
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 38 mm	484030 38
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 44 mm	484030 44
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5
Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 54 mm	435095 54
Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 39 mm	435085 39
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 55 mm	484030 55
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 59 mm	435085 59

Mérőtárca 35 – 60 méréstartományhoz Vastagság 0,5 mm	435108 0,5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 36 mm	484030 36
Mérőtárca 35 – 60 méréstartományhoz Vastagság 3 mm	435108 3
Mérésmélység hosszabbító Hossz 250 mm	435142 250
Mérőtárca 35 – 60 méréstartományhoz Vastagság 1,5 mm	435108 1,5
Mérőtárca 35 – 60 méréstartományhoz Vastagság 2 mm	435108 2
Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 44 mm	435085 44
Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 54 mm	435085 54
Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 39 mm	435095 39