



Keményfém furatmikrokátor, mérőóra nélkül SU, Méréstartomány: 50-100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	435050 50-100
GTIN	2050001046581
Árucikk kategória	46F

Leírás

Kivitel:

Önközpontosító, két ponton mérő furatmérő rugózó központosító tányérral. A tapintócsap-út könnyű járású és precíz átvitele körszegmens segítségével. A különböző átmérőkre történő beállítás fix, cserélhető mérőcsapokkal történik. Keményfémbebetétes tapintócsap. A készüléktartó a kéz melegével és a környezeti hőmérséklettel szemben stabilizált.

Fix mérőcsap **keményfém betétes**.

Felhasználás:

Furatok Ø-jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

Tartalom:

Komplett furatmikrokátor (mérőóra nélkül).

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók nagy mérési mélységekhez 435142 sz., finomkijelző 434674 sz., finomkijelző 434670 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőtapintó szükséges. 800 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Mérőtárcsák száma	3
-------------------	---

Mérésmélység	180 mm
Méréstartomány	50 - 100 mm
Mérőcsapok száma	11
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 µm
Központosító tányér szélessége	45 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. mérésstartomány 160 mm	023210 160
--	------------

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 70 mm	484030 70
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Induktív finomkijelző Extramess Típus 2001	434670 2001
Mérőcsap 50 – 100 mm mérésstartományhozHM Mérő Ø 60 mm	435096 60
Mérésmélység hosszabbító Hossz 1500 mm	435142 1500
Méréstartomány-hosszabbító Hossz 50 mm	435143 50
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 80 mm	484030 80
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 55 mm	484030 55
Mérésmélység hosszabbító Hossz 2000 mm	435142 2000
Adapter 2 pontos furatmérő készülékhez1 db Típus 35-90	439914 35-90
Mérőcsap 50 – 100 mm mérésstartományhozAcél Mérő Ø 95 mm	435086 95
Mérésmélység hosszabbító Hossz 750 mm	435142 750
Finomkijelző ± mérésstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
	435109 2,5

Mérőtárca 50 – 100 méréstartományhoz Vastagság 2,5 mm

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 90 mm	484030 90
Mérőóra balrafutó skálázással Méréstartomány 10 mm	434807 10
Mérőtárca 50 – 100 méréstartományhoz Vastagság 3 mm	435109 3
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 60 mm	484030 60
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 10 mm	484030 10
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 75 mm	435086 75
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 85 mm	435096 85
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 65 mm	435096 65
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 70 mm	435086 70
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 85 mm	435086 85
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 100 mm	484030 100
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 90 mm	435096 90
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 55 mm	435096 55
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 65 mm	484030 65
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 75 mm	435096 75
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 80 mm	435096 80
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 95 mm	435096 95
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 100 mm	435096 100
Mérőtárca 50 – 100 méréstartományhoz Vastagság 2 mm	435109 2

Mérésmélység hosszabbító Hossz 250 mm	435142 250
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 95 mm	484030 95
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 100 mm	435086 100
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 90 mm	435086 90
Mérésmélység hosszabbító Hossz 1000 mm	435142 1000
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 80 mm	435086 80
Mérőtárca 50 – 100 méréstartományhoz Vastagság 0,5 mm	435109 0,5
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 65 mm	435086 65
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 50 mm	435096 50
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 50 mm	435086 50
Digitális mérőóraleolvasás 0,0005 mm Méréstartomány 12,5 mm	434322 12,5
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 60 mm	435086 60
Mérésmélység hosszabbító Hossz 500 mm	435142 500
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 75 mm	484030 75
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 50 mm	484030 50
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 55 mm	435086 55
Mérőtárca 50 – 100 méréstartományhoz Vastagság 1 mm	435109 1
Mérőcsap 50 – 100 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 70 mm	435096 70
	435109 1,5

Mérőtárcsa 50 – 100 méréstartományhoz Vastagság 1,5 mm

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 85 mm

484030 85