



## Keményfém furatmikrokátor készlet mérőóra nélkül SU, Méréstartomány: 18-150mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	435070 18-150
GTIN	2050001046666
Árucikk kategória	46F

### Leírás

#### Kivitel:

Önközpontosító, két ponton mérő furatmérő rugózó központosító tányérral. A tapintócsap-út könnyű járású és precíz átvitele körszegmens segítségével. A különböző átmérőkre történő beállítás fix, cserélhető mérőcsapokkal történik. Keményfémbetűtes tapintócsap. A készüléktartó a kéz melegével és a környezeti hőmérséklettel szemben stabilizált.

Fix mérőcsap **keményfém betűtes**.

#### Felhasználás:

Furatok Ø-jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

#### Tartalom:

Komplett furatmikrokátor (mérőóra nélkül).

#### Opcionális tartozék:

Hosszabbítók nagy mérési mélységekhez 435142 sz., finomkijelző 434674 sz., finomkijelző 434670 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

#### Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőtapintó szükséges. 800 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

### Műszaki leírás

Mérőtárcsák száma	7
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 µm
Furatmikrokátorok száma	3
Méréstartomány	18 - 150 mm
Mérésmélység	110 - 180 mm
Mérőcsapok száma	27
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S9
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

## Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 18-150 mm	020580 18-150
--	---------------

## Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 80 mm	484030 80
Induktív finomkijelző Extramess Típus 2001	434670 2001
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 36 mm	484030 36
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 25 mm	484030 25
Keményfém furatmikrokátor, mérőóra nélkülSU Méréstartomány 50-100 mm	435050 50-100
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 19 mm	484030 19
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 34 mm	484030 34
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 44 mm	484030 44
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 26 mm	484030 26
Keményfém furatmikrokátor, mérőóra nélkülSU Méréstartomány 35-60 mm	435050 35-60
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 60 mm	484030 60

Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 85 mm	484030 85
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 55 mm	484030 55
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 90 mm	484030 90
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 100 mm	484030 100
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 46 mm	484030 46
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 40 mm	484030 40
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 22 mm	484030 22
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 75 mm	484030 75
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 50 mm	484030 50
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 42 mm	484030 42
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 24 mm	484030 24
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 125 mm	484030 125
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 30 mm	484030 30
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 65 mm	484030 65
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 35 mm	484030 35
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Keményfém furatmikrokátor, mérőóra nélkülSU Méréstartomány 18-35 mm	435050 18-35
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 95 mm	484030 95
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 45 mm	484030 45
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 18 mm	484030 18
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 28 mm	484030 28
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 32 mm	484030 32
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 20 mm	484030 20
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 70 mm	484030 70
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 38 mm	484030 38
Acél tapintó Típus 16	434900 16