



Nedvesség- és hőmérsékletmérő készülék, Típus: 608H1



Rendelési adatok

Rendelés száma	474050 608H1
GTIN	4029547000324
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

Páratartalom, hőmérséklet és harmatpont pontos meghatározására. Harmatosodással szemben ellenálló. Karbantartásmentes. **Min./max. kijelző** reset-funkcióval. Felállítható és felfüggeszthető.

Felhasználás:

Helyiségklíma-felügyelethez ideális.

Tartalom:

081561 sz., 6LR61 méretű elem és kalibrálási jegyzőkönyv.

Műszaki leírás

Relatív páratartalom méréstartomány	10 - 95 %
Hőmérséklet-méréstartomány	0 - 50 °C
Relatív páratartalom hibahatár	3 %
Harmatpont méréstartomány td	-20 - 50 °C
Hőmérséklet felbontás (0 – 50 °C)	0,1 °C
Magasság	90 mm

Mélység	40 mm
Szélesség	111 mm
Harmatpont hibahatár td	$\pm 0,5$ (25 °C-on) °C
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 6LR61
Energiaellátás	Elemes
Kalibrálás	I6
Termék fajtája	Hőmérséklet- és nedvességmérő készülék

Szolgáltatások

KalibrálásHő- és páratartalom mérő Típushoz A	027660 A
DAkKS kalibrálásHő- és páratartalom mérő Típushoz A	027670 A