



Adatlogger, Típus: 175H1



Rendelési adatok

Rendelés száma	474180 175H1
GTIN	4029547011115
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

Robusztus, kompakt 2 csatornás adatlogger nagyméretű, háttérmegvilágítású kijelzővel. Belső memória 1 millió mért értékhez. Nagy adatbiztonság lemerült elem esetén is. A mérési gyakoriság 10 másodperc és 24 óra között beállítható. Elem élettartam ≥ 3 év (15 perc mérési gyakoriság, 25 °C). Két szabványos csatlakozó (mini USB és SD kártya) az egyszerű programozáshoz és a logger adatok kiolvasásához egy számítógép csatlakoztatásával. Továbbá a relatív páratartalom mérése és tarolása.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Fali tartó, zár, 3 db 081561 sz. LR3 méretű elem és kalibrálási jegyzőkönyv, a ComSoft Basic V5 szoftver díjmentesen letölthető.

Opcionális tartozék:

USB kábel 474183 sz. USB méret.

Műszaki leírás

Hossz	149 mm
IP védettségi osztály	IP 54
Hőmérséklet hibahatár (belső érzékelő)	±0,4 °C
Hőmérséklet hibahatár (külső érzékelő)	±0,5 °C
Magasság	30 mm
Hőmérséklet méréstartomány (belső érzékelő)	-20 - 55 °C
Relatív páratartalom hibahatár	±2 %
Gyártó jelölése	175 H1
Szélesség	55 mm
Kalibrálás	I6
Relatív páratartalom méréstartomány	0 - 100 %
A tartalmazott elemek száma	3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Energiaellátás	Elemes
Interfész	USB csatlakozó
Termék fajtája	Adatlogger

Szolgáltatások

KalibrálásHő- és páratartalom mérő Típushoz A	027660 A
DAkKS kalibrálásHő- és páratartalom mérő Típushoz A	027670 A

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
USB kábel Típus USB	474183 USB