



Infravörös hőmérsékletmérő készülék, Típus: T4



Rendelési adatok

Rendelés száma	474012 T4
GTIN	4029547011702
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

Gyors, érintés nélküli mérés távolról is.

- **Kijelzés: Min. / Max. értékek**
- **Határérték-felügyelet optikai és akusztikus riasztással.**
- **Kicsi és kézre álló megvilágított kijelzővel.**
- **Gyors mérés: 2 mérés/s.**

Valós mérési felület jelölés **2 pontlézerral.**

Precíz érintkezéssel mérés.

Tartalom:

Vizsgálati jegyzőkönyv és 1 x elem 081561 sz. 6LR61 méret.

Opcionális tartozék:

Védőtok 474029 sz. 474120 sz. mérőérzékelő.

Műszaki leírás

Hibahatár (-30 és 0 °C között)	± 2 vagy ± 2 % a mért értékből °C
Optika	30 : 1

Hibahatár (0,1 és 400 °C között)	±1 vagy ±1 % a mért értékből °C
Méréstartomány	-30 - 400 °C
Beállítható emissziós tényező	0,1 - 1
Szélesség	38 mm
Hossz	75 mm
Súly	200 g
Magasság	190 mm
Infravörös felbontás	0,1 °C
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 6LR61
Energiaellátás	Elemes
Kalibrálás	I5
Termék fajtája	Hőmérsékletmérő készülék

Szolgáltatások

KalibrálásInfravörös hőmérsékletmérő készülék Típus A	027600 A
---	----------

Tartozék

Hőmérsékletérzékelő K típus Típus OF	474120 OF
Bőr védőtok	474029
Hőmérsékletérzékelő K típus Típus EF	474120 EF