



Keményfém furatmikrokátor, mérőóra nélkül SU, Méréstartomány: 100-160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	435050 100-160
GTIN	2050001046604
Árucikk kategória	46F

Leírás

Kivitel:

Önközpontosító, két ponton mérő furatmérő rugózó központosító tányérral. A tapintócsap-út könnyű járású és precíz átvitele körszegmens segítségével. A különböző átmérőkre történő beállítás fix, cserélhető mérőcsapokkal történik. Keményfémbetűtes tapintócsap. A készüléktartó a kéz melegével és a környezeti hőmérséklettel szemben stabilizált.

Fix mérőcsap **keményfém betűtes**.

Felhasználás:

Furatok Ø-jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

Tartalom:

Komplett furatmikrokátor (mérőóra nélkül).

Opionális tartozék:

Hosszabbítók nagy mérési mélységekhez 435142 sz., finomkijelző 434674 sz., finomkijelző 434670 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőtapintó szükséges. 800 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Mérőcsapok száma	7
------------------	---

Mérőtárcsák száma	4
Mérésmélység	230 mm
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 µm
Méréstartomány	100 - 160 mm
Központosító tányér szélessége	75 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. mérésstartomány 160 mm	023210 160
--	------------

Tartozék

Mérőóra balrafutó skálázással Mérésstartomány 10 mm	434807 10
Mérésmélység hosszabbító Hossz 2000 mm	435142 2000
Induktív finomkijelző Extramess Típus 2001	434670 2001
Mérésmélység hosszabbító Hossz 1000 mm	435142 1000
Finomkijelző ± mérésstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 125 mm	484030 125
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 100 mm	484030 100
Mérésmélység hosszabbító Hossz 750 mm	435142 750
Méréstartomány-hosszabbító Hossz 70 mm	435143 70
Finomkijelző ± mérésstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
Digitális mérőóraleolvasás 0,0005 mm Mérésstartomány 12,5 mm	434322 12,5
Mérésmélység hosszabbító Hossz 500 mm	435142 500
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 10 mm	484030 10

Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Adapter 2 pontos furatmérő készülékhez 1 db Típus 90-300	439914 90-300
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Mérésmélység hosszabbító Hossz 1500 mm	435142 1500
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 140 mm	484030 140
Mérésmélység hosszabbító Hossz 250 mm	435142 250