

**ARIANA****Tömlőrendszer 1/2 col, Típus: GA****Rendelési adatok**

Rendelés száma	084420 GA
GTIN	4037728298743
Árucikk kategória	08J

**Leírás****Kivitel:**

Műanyag tömlőrendszer hűtő-kenőanyaghoz és levegőhöz. Üzemi nyomás max. 6 bar, CLAMP méretű szorítóbilinccsel max. 60 bar.

- **Kompatibilis szinte az összes hagyományos rendszerrel, adapter nélkül.**
- **Moduláris dugaszolt rendszer, szerelőfogó használatával egyénileg kombinálható.**
- **Átfolyási mennyiség: kb. 28 liter/perc. (1/2 col), legnagyobb külső Ø 26 mm.**

**Tartalom:**

2 NPT menetes csatlakozó 3/8 col (16,7mm);  
2 NPT menetes csatlakozó 1/2 col (20,7mm)

**Figyelem:**

3/8 col - kivitel külön ajánlatkérésre kapható.

**Műszaki leírás**

Termék fajtája	Hűtőrendszer
----------------	--------------