



Nedvesség- és hőmérsékletmérő készülék, Típus: 608H2



Rendelési adatok

Rendelés száma	474050 608H2
GTIN	4029547000331
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

Páratartalom, hőmérséklet és harmatpont pontos meghatározására. Harmatosodással szemben ellenálló. Karbantartásmentes. **Min./max. kijelző** reset-funkcióval. Felállítható és felfüggeszthető. Kiegészítő riasztás funkcióval (villogó kijelző) határátlépésnél.

Felhasználás:

Helyiségklíma-felügyelethez ideális.

Tartalom:

081561 sz., 6LR61 méretű elem és kalibrálási jegyzőkönyv.

Műszaki leírás

Harmatpont méréstartomány td	-40 - 70 °C
Relatív páratartalom hibahatár	2 %
Hőmérséklet-méréstartomány	-10 - 70 °C
Relatív páratartalom méréstartomány	2 - 98 %
Szélesség	111 mm
Magasság	90 mm

Harmatpont hibahatár td	±0,5 (25 °C-on) °C
Mélység	40 mm
Hőmérséklet felbontás (0 – 50 °C)	0,1 °C
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 6LR61
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Kalibrálás	I6
Termék fajtája	Hőmérséklet- és nedvességmérő készülék

Szolgáltatások

KalibrálásHő- és páratartalom mérő Típushoz A	027660 A
DAkKS kalibrálásHő- és páratartalom mérő Típushoz A	027670 A