



Infravörös hőmérséklet- és nedvességmérő készülék, Típus: 835T2



Rendelési adatok

Rendelés száma	474022 835T2
GTIN	4029547011931
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

Gyors, pontos infravörös hőmérsékletmérő ikonokkal és joystickkal egyszerűen és kényelmesen kezelhető menüvezérléssel. Az 50:1 optika biztonságos méréseket tesz lehetővé nagy távolságról is. A 4 pontos lézer pontosan megjelöli a mérési területet és megakadályozza a téves méréseket.

- **Automatikusan módosítható kibocsátási fok a 474120 sz. OF méretű felületi érzékelővel felhasználva.**
- **Online mérés a díjmentesen elérhető szoftver segítségével.**
- **Memória 200 mért értékhez vagy 20 kibocsátási szög értékhez.**
- **Kapcsolható kijelző megvilágítás.**
- **Optikai és akusztikus riasztás határérték-túllépésnél.**

Bővített **méréstartománnyal 1500 °C-ig.**

Felhasználás:

Pontos mérés 1500 °C-ig biztonságos távolságról.

Tartalom:

3 elem 081561 sz., LR6 méret és kalibrálási jegyzőkönyv.

Opcionális tartozék:

Mérőérzékelő 474120 sz. OF méret, az EasyClimate szoftver díjmentesen letölthető.

Műszaki leírás

Optika	50 : 1
Egyéb méréstartomány hibahatár	$\pm 2,0 \text{ °C} / \pm 1 \%$ a mért értékből
Hossz	193 mm
Súly	514 g
Méréstartomány	-10 - 1500 °C
Infravörös felbontás	0,1 (-10 – +999,9 °C); 1 (+1000 – +1500 °C) °C
Beállítható emissziós tényező	0,1 - 1
Szélesség	166 mm
Magasság	63 mm
A tartalmazott elemek száma	3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR6
Energiaellátás	Akkus
Lézerpontok száma	4
Kalibrálás	I5
Termék fajtája	Hőmérséklet- és nedvességmérő készülék

Szolgáltatások

KalibrálásInfravörös hőmérsékletmérő készülék Típus A	027600 A
DAkKS kalibrálásInfravörös hőmérsékletmérő készülék Típus A	027610 A

Tartozék

Hőmérsékletérzékelő K típus Típus OF	474120 OF
--------------------------------------	-----------