



Hőmérsékletmérő készülék toll hőmérséklet érzékelővel, Típus: T2



Rendelési adatok

Rendelés száma	474080 T2
GTIN	4029547008375
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

Mini hőmérsékletmérő készülék zsebformátumban.

Nagy pontosság (K típusú termoelemek)

Szabadalmaztatott billenőfej (180°). Hőmérsékletmérő pálca keresztaszagos felülettapintóval. A rugózó keresztaszag minden felülethez illeszkedik.

Tartalom:

Rögzítő csipesz, 3 elem 081561 sz. LR3 méret.

Műszaki leírás

Hibahatár (-50,0 és 99,9 °C között)	±1 °C
Működésbe lépési idő t ₉₉	5 s
Egyéb méréstartomány hibahatár	±1 %
Érzékelőcső hossz	150 mm
Érzékelőcső Ø	12 mm
Mért értékek	°C / °F

Elem élettartama kb.	1000 óra
Felbontás	0,1 °C
Méréstartomány	-50 +350-ig, rövid időre 500-ig °C
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
A tartalmazott elemek száma	3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Hőmérsékletmérő készülék

Szolgáltatások

KalibrálásHőmérséklet-érzékelő kijelzőkészülékkel / anélkül Típus A	027520 A
---	----------

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------