



Adatlogger USB csatlakozó állomással, Típus: 174H



Rendelési adatok

Rendelés száma	474200 174H
GTIN	4029547010835
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

Kézre álló adatlogger kijelzővel. 16000 értéket tároló belső memória. Nagy adatbiztonság lemerült elem esetén is. A mérési gyakoriság 1 perc és 24 óra között beállítható. Elem élettartam >1 év, (15 perces mérési gyakoriság, 25°C). Az USB csatlakozó (csatlakozó állomás) lehetővé teszi a logger gyors és egyszerű konfigurálását, valamint a mérési értékek kiolvasását. Továbbá a relatív páratartalom mérése és tarolása.

Tartalom:

Fali tartó, 2 elem 081560 sz., CR2032 méret és kalibrálási jegyzőkönyv.
Csatlakozó állomás USB kábellel. A ComSoft Basic V5 szoftver díjmentesen letölthető.

Műszaki leírás

Szélesség	38 mm
Hőmérséklet-méréstartomány	-20 - 70 °C
Hossz	60 mm
Relatív páratartalom hibahatár	±3 %
Magasság	18,5 mm
Hőmérséklet hibahatár	±0,5 °C

Kalibrálás	I6
Relatív páratartalom méréstartomány	0 - 100 %
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	2
Energiaellátás	Elemes
Interfész	USB-interfész
Készülék memória	16000 mért érték
Termék fajtája	Adatlogger

Szolgáltatások

KalibrálásHő- és páratartalom mérő Típushoz A	027660 A
DAkKS kalibrálásHő- és páratartalom mérő Típushoz A	027670 A

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------