

**Mahr****Induktív hosszmérő tapintó, Típus: 2004M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434760 2004M
GTIN	4059192055042
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Az induktív hosszmérő tapintó Mahr vagy Tesa félhíddal kompatibilis. Nagyon robusztus, golyós megvezetésű és nikkel-vas ötvözet segítségével EMV befolyásokkal szemben árnyékolt. Nagyon nagy linearitás a teljes méréstartományban.

Derékszögű sapkával radiális kábelvezetéshez. A kábel a melléklet sapkával megtörhető.

**Funkció:**

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Felhasználás:**

Univerzálisan használható minden nagy pontosságú mérési feladathoz, különösen a gyártóüzemekben és műhelyekben.

**Tartalom:**

Kezelési útmutató, csatlakozó kábel (2,5 m).

**Opcionális tartozék:**

Mérőerő rugók, hosszabbító kábel.

**Műszaki leírás**

Mérőerő az elektronikus nullapontnál	0,75 ±0,15 N
Linearitás eltérés ± 1,0 mm-nél	1,5 µm
Méréstartomány	±2 mm
Kompatibilitás	Mahr
Ismételhetőség	0,1 µm
Linearitás eltérés ± 0,5 mm-nél	0,4 µm
Gyártó jelölése	P 2004M

IP védettségi osztály	IP 64
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Termék fajtája	Tapintó

## Tartozék

Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25