

HOLEX**Belső befogócsavar készlet, 5 darabos, Befogási Ø: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434825 8
GTIN	4045197606242
Árucikk kategória	42C

Leírás**Leírás:**

- **Rozsdamentes acél (1.4301/1.4305) belső befogócsavar.**
- **Innovatív megoldás hengeres alkatrészek (pl. mérőórák, kör keresztmetszetű rudak vagy csőprofilok) gyors és egyszerű rögzítéséhez.**
- **A belső befogócsavar egyszerű kilazításával vagy meghúzásával az ilyen alkatrészek könnyen megszoríthatóak majd ismét kioldhatóak.**
- **A belső befogócsavar hengeres furatával az alkatrész kinyúlási hossza fokozatmentesen változtatható.**

Funkció:

A belső befogócsavart be kell csavarni egy egyszerű metrikus menettel rendelkező tetszőleges szerkezetbe, míg a belső befogócsavar feje a szerkezet sík felületére fel nem fekszik. A csavar kis mértékű további meghúása esetén egymáshoz képest elmozdul a belső befogócsavar menete és a szerkezetben lévő menet. A belső befogócsavar különleges felépítése következtében ezáltal kis mértékben és teljesen visszafordítható módon kitágul. Ez a kis mértékű tágulás elegendő ahhoz, hogy a belső befogócsavar átmérője olyan mértékben csökkenjen, hogy a benne lévő alkatrészeket egyenletesen és központosan befogja. A belső befogócsavar átmérője, valamint a keletkező nyomás szerkezetileg módosítható. Akár 2000 N húzóerő is elérhető.

Felhasználás:

- **Méréstechnika: Mérőórák gyors és egyszerű befogásához mérőkészülékekben.**
- **Gépgyártás: Befogóeszközök hengeres tárgyakhoz.**
- **Szenzortechnika: Síklapú rögzítési megoldás.**

Tartalom:

A készlet 5 befogócsavarból áll.

Műszaki leírás

Befogási Ø	8 mm
Kulcsnyílás W	15 mm
Menet magassága H ₂	12 mm
Hatlap csavarfej magassága H ₁	5 mm
Menet M	M12×1,5
Termék fajtája	Belső befogócsavar