



Zajszintmérő készülék, Típus: 815



Rendelési adatok

Rendelés száma	474300 815
GTIN	4029547001864
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

IEC 60942 szerinti 2-es pontossági osztályú zajszintmérő készülék

Funkció:

Frekvencia értékelés A és C jelleggörbék szerint; aktuális mért érték; mérési résztartományok; idő kiértékelése (átváltás: FAST 125 ms / SLOW 1 s); Min. / Max. memória.

Felhasználás:

Az ideális készülék a hétköznapi munkavégzéshez; legyen az klíma-, vagy fűtéstechnika, gépzaj mérése, vagy égetőművek által kibocsátott zaj.

Ez a 32 - 130 decibel tartomány mérésére szolgáló mérőkészülék lefedi a legtöbb felhasználási területet. A 30 decibel egy óra ketyegésével és a 130 decibel egy 25 m távolságra lévő repülőgép hajtóművével vethető össze. Az A jelleggörbe frekvencia kiértékelése az emberi fül hangnyomás érzékelésének felel meg, a C jelleggörbe ezzel szemben egy zaj alacsony frekvenciás részét is figyelembe veszi az értékelésnél. Különösen egy munkaállomásnál elengedhetetlen egy decibel mérésre szolgáló mérőkészülék, mert gyakran még irodai munkaállomásoknál sem érzékelik, hogy milyen magas a valós zajkibocsátás - és ezért nem is tesznek ellene.

Tartalom:

Mikrofon, szélzaj védő, csavarhúzó a kalibráláshoz és 081561 sz. 6LR61 méretű elem.

Figyelem:

Zajszint **kalibrátor** külön rendelésre.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	815
Magasság	43 mm
Méréstartomány	32 - 130 dB(A)
Szélesség	55 mm
Hossz	255 mm
Súly	195 g
Hibahatár	± 1,0 dB(A)
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 6LR61
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Kalibrálás	I12
Termék fajtája	Hangszintmérő

Szolgáltatások

KalibrálásZajszintmérő készülék Típushoz S	029120 S
--	----------