



Adatlogger USB csatlakozó állomás nélkül, Típus: 174T



Rendelési adatok

Rendelés száma	474201 174T
GTIN	4029547010798
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

Kézre álló adatlogger kijelzővel. 16000 értéket tároló belső memória. Nagy adatbiztonság lemerült elem esetén is. A mérési gyakoriság 1 perc és 24 óra között beállítható. Elem élettartam >1 év, (15 perces mérési gyakoriság, 25°C). Az USB csatlakozó (csatlakozó állomás) lehetővé teszi a logger gyors és egyszerű konfigurálását, valamint a mérési értékek kiolvasását.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Fali tartó, 2 elem 081560 sz., CR2032 méret és kalibrálási jegyzőkönyv.

Műszaki leírás

IP védettségi osztály	IP 65
Hossz	60 mm
Szélesség	38 mm
Magasság	18,5 mm

Hőmérséklet hibahatár	±0,5 °C
Hőmérséklet-méréstartomány	-30 - 70 °C
Kalibrálás	I9
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Energiaellátás	Elemes
Készülék memória	16000
Termék fajtája	Adatlogger

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásHő- és páratartalom mérő Típushoz A	027670 A
KalibrálásHelyiség-hőmérséklet mérő készülék Típus B	027650 B

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------