



Induktív hosszmérő tapintó, Típus: 2004T



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 434760 2004T |
| GTIN | 4059192055059 |
| Árucikk kategória | 43A |

Leírás

Kivitel:

Az induktív hosszmérő tapintó Mahr vagy Tesa félhíddal kompatibilis. Nagyon robusztus, golyós megvezetésű és nikkel-vas ötvözet segítségével EMV befolyásokkal szemben árnyékolt. Nagyon nagy linearitás a teljes méréstartományban.

Derékszögű sapkával radiális kábelvezetéshez. A kábel a melléklet sapkával megtörhető.

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden nagy pontosságú mérési feladathoz, különösen a gyártóüzemekben és műhelyekben.

Tartalom:

Kezelési útmutató, csatlakozó kábel (2,5 m).

Opcionális tartozék:

Mérőerő rugók, hosszabbító kábel.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Ismételhetőség | 0,1 μ m |
| Linearitás eltérés \pm 1,0 mm-nél | 1,5 μ m |
| Mérőerő az elektronikus nullapontnál | 0,75 \pm 0,15 N |
| Méréstartomány | \pm 3 mm |
| Linearitás eltérés \pm 0,5 mm-nél | 0,4 μ m |
| Kompatibilitás | Tesa |
| Gyártó jelölése | P 2004T |

| | |
|-----------------------|------------------|
| IP védettségi osztály | IP 64 |
| Kalibrálás | Kérjen ajánlatot |
| Termék fajtája | Tapintó |

Tartozék

| | |
|---|-----------|
| Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm | 434918 50 |
| Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm | 434918 25 |
| Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm | 434917 25 |
| Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm | 434917 50 |