



## Adatlogger USB csatlakozó állomás nélkül, Típus: 174H



### Rendelési adatok

Rendelés száma	474201 174H
GTIN	4029547010804
Árucikk kategória	47B

### Leírás

#### Kivitel:

Kézre álló adatlogger kijelzővel. 16000 értéket tároló belső memória. Nagy adatbiztonság lemerült elem esetén is. A mérési gyakoriság 1 perc és 24 óra között beállítható. Elem élettartam >1 év, (15 perces mérési gyakoriság, 25°C). Az USB csatlakozó (csatlakozó állomás) lehetővé teszi a logger gyors és egyszerű konfigurálását, valamint a mérési értékek kiolvasását. Továbbá a relatív páratartalom mérése és tárolása.

#### Tartalom:

Fali tartó, 2 elem 081560 sz., CR2032 méret és kalibrálási jegyzőkönyv.

### Műszaki leírás

Hőmérséklet-méréstartomány	-20 - 70 °C
Relatív páratartalom hibahatár	±3 %
Hőmérséklet hibahatár	±0,5 °C
Hossz	60 mm
Szélesség	38 mm

Magasság	18,5 mm
Kalibrálás	I6
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	2
Energiaellátás	Elemes
Készülék memória	16000
Termék fajtája	Adatlogger

### Szolgáltatások

KalibrálásHő- és páratartalom mérő Típushoz A	027660 A
DAkKS kalibrálásHő- és páratartalom mérő Típushoz A	027670 A

### Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------