



## Levegő- és infravörös hőmérsékletmérő készülék, Típus: 810



### Rendelési adatok

Rendelés száma	474260 810
GTIN	4029547008320
Árucikk kategória	47B

### Leírás

#### Kivitel:

Kézre álló, egyszerűen kezelhető készülék kiváló minőségű, hosszú időn keresztül stabil érzékelőkkel. Hold funkció, Min / Max. memória és kijelző megvilágítás a mért értékek kényelmes leolvasása érdekében.

#### Tartalom:

Vizsgálati jegyzőkönyv, védősapka, övtáska és 2 db 081561 sz. LR3 méretű elem.

### Műszaki leírás

Infravörös hibahatár	$\pm 2\text{ °C}$
Optika	6 : 1
Hossz	119 mm
Szélesség	46 mm
Infravörös méréstartomány	-30 - 300 °C
Magasság	25 mm

Levegő hibahatár	± 0,5 °C
Levegő méréstartomány	-10 - 50 °C
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Energiaellátás	Elemes
Kalibrálás	I5
Kalibrálás	I9
Termék fajtája	Hőmérsékletmérő készülék

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásHő- és páratartalom mérő Típushoz A	027670 A
DAkKS kalibrálásInfravörös hőmérsékletmérő készülék Típus A	027610 A
KalibrálásHelyiség-hőmérséklet mérő készülék Típus B	027650 B
KalibrálásInfravörös hőmérsékletmérő készülék Típus A	027600 A

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------