

**Mahr****Finomkijelző, ± méréstartomány / leolvasás: 50/1 µm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434674 50/1
GTIN	4059192014100
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

**Zafír csapágyazású, zárt mérőmű, különösen robusztus, termelési területhez méretezve.** Csekély átfordulási játék a szinte játégmentes, golyóvezetős mérőcsap miatt. **Oldalirányú erőkkel szemben nem érzékeny.** Egy darabból álló ház a maximális stabilitásért és pontosságért. **Ütésvédelem az áttételkar segítségével, amely túlterhelésnél elemel. Konstans mérőerő** a rúdugó miatt. **Nagy szabad löket** a munkadarabok kényelmes behelyezéséhez. Elemelő gomb, vagy huzalos elemelő (extra tartozék) csatlakoztatható. **Jól olvasható skálázás. 2 tűrésjelző** a megengedett eltérés előzetes beállítására.

**Párbeszédablak szöveg:****Tűrésjelölések****Csatlakozó**

a 434930 sz. huzalos elemelőhöz

**Finombeállítás**

Rögzíthető (nullázás).

**Felhasználás:**

Összehasonlító mérőkészülékként sorozat- és egyedi ellenőrzésekhez.

**Opcionális tartozék:**

434930 sz. huzalos elemelőhöz.

## Műszaki leírás

± méréstartomány	50 µm
Szabad löket	2,8 mm
Leolvasás	1 µm
Befogószár Ø h6	8 mm
Magasság	20 mm
Kalibrálás	C3
Mérőerő	1 N
Szélesség	63 mm
Hossz	95 mm
Szabvány	DIN 879
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Finomkijelző

## Szolgáltatások

KalibrálásFinomkijelző Típus FZ	023180 FZ
DAkkS kalibrálásFinomkijelző Típus FZ	023190 FZ

## Tartozék

Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60

Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Billenthető tapintó	434912
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5

Acél tapintó Típus 16	434900 16
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Huzalos elemelő Hossz 140 mm	434930 140
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Huzalos elemelő Hossz 500 mm	434930 500
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90