



Mérőóra balrafutó skálázással, Méréstartomány: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	434807 10
GTIN	4031452160758
Árucikk kategória	46C

Leírás

Kivitel:

Precíziós mérőóra fémházzal, befogósár \varnothing 8 mm h6, edzett és köszörült. **Balrafutó skálázással** mélységmérő hidakkal és furatmikrokátorokkal való felhasználáshoz.

Alkalmazható:

434805 sz. mélységmérő készülékekhez. 435190; 435192; 435040; 435050; 435060; 435070; 435010; 435110; 435120; 435154; 435155; 435156; 435157; 435158; 435159 und 435125 sz. furatmikrokátorokhoz.

Műszaki leírás

Skálaérték	0,01 mm
Méréstartomány	0 - 10 mm
Ház \varnothing	57 mm
Mérőerő	0,7 - 1,4 N
Kalibrálás	C1
Leolvasás / mutatófordulat	1 mm

Szabvány	Gyári szabvány
Mérőóra Ø	58 mm
Tapintócsap Ø	4 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	15 µm
Méréstechnika	analog
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10

Tartozék

Mérőóra üveg Típus 40	432010 40
-----------------------	-----------