



## Kétkorongos köszörűgép DS, 400 V, Típus: DS12/250



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077512 DS12/250
GTIN	2050001673947
Árucikk kategória	03S

### Leírás

#### Kivitel:

A **különösen nyugodt járású** motor hosszú élettartamot biztosít **tartós üzem** esetén is.

#### Szállítás köszörűkorong nélkül.

Rendkívül robusztus háromfázisú váltóáramú asztali kivitelű kétkorongos köszörűgép. A stabil munkadarab felfekvők, a véletlen bekapcsolódás elleni védelem és a szemvédő pajszok magas szintű biztonságot nyújtanak a felhasználó számára.

#### Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 számtól talál.

### Műszaki leírás

Gyártó jelölése	DS12/250
Maximális fordulatszám	1450 min <sup>-1</sup>
Teljesítményfelvétel	730 W
Súly	47 kg
Köszörűkorong szélessége T	32 mm
Köszörűkorong furat Ø H	51 mm
Csiszolótárcsa Ø D	250 mm
Energiaellátás	Vezetékes

Termék fajtája

Kétkorongos köszörűgép

## Tartozék

Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK60	596400 EK60
Gépállvány Hozzávaló gép DS12	077513 DS12
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK36	596510 NK36
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK60	596400 NK60
Szerszámfelfekvő asztal, balos Típus AT1	077519 AT1
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK60	596510 EK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK60	596220 EK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK60	596350 NK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus SC80	596400 SC80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK80	596220 EK80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus SC80	596220 SC80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus SC80	596510 SC80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK60	596350 EK60
Szemvédő pajzs 077502 sz. köszörűgéphez Típus DS1	077509 DS1
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK80	596350 EK80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK80	596510 EK80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK60	596220 NK60
Szerszámfelfekvő asztal, jobbos Típus AT1	077525 AT1
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus C800	596350 C800
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus SC80	596350 SC80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK60	596510 NK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK36	596350 NK36