



## Adatlogger, Típus: 175T2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	474180 175T2
GTIN	4029547011092
Árucikk kategória	47B

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus, kompakt 2 csatornás adatlogger nagyméretű, háttérmegvilágítású kijelzővel. Belső memória 1 millió mért értékhez. Nagy adatbiztonság lemerült elem esetén is. A mérési gyakoriság 10 másodperc és 24 óra között beállítható. Elem élettartam  $\geq 3$  év (15 perc mérési gyakoriság, 25 °C). Két szabványos csatlakozó (mini USB és SD kártya) az egyszerű programozáshoz és a logger adatok kiolvasásához egy számítógép csatlakoztatásával. Csatlakozó 1 külső hőmérséklet érzékelőhöz (NTC típus).

#### Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Fali tartó, zár, 3 db 081561 sz. LR3 méretű elem és kalibrálási jegyzőkönyv, a ComSoft Basic V5 szoftver díjmentesen letölthető.

#### Opcionális tartozék:

USB kábel 474183 sz. USB méret. Hőmérséklet érzékelő (NTC típus) külön ajánlatkérésre.

### Műszaki leírás

Magasság	30 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Hőmérséklet méréstartomány (külső érzékelő)	-40 – 120 °C
Szélesség	55 mm
Külső érzékelő típus	NTC
Gyártó jelölése	175 T2
Hőmérséklet hibahatár (belső érzékelő)	±0,5 °C
Hőmérséklet hibahatár (külső érzékelő)	±0,3 °C
Hőmérséklet méréstartomány (belső érzékelő)	-35 - 55 °C
Hossz	89 mm
Kalibrálás	I9
A tartalmazott elemek száma	3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081561 LR3
Energiaellátás	Elemes
Interfész	USB csatlakozó
Termék fajtája	Adatlogger

## Szolgáltatások

KalibrálásHelyiség-hőmérséklet mérő készülék Típus B	027650 B
DAkkS kalibrálásHő- és páratartalom mérő Típushoz A	027670 A

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
Hőmérséklet érzékelő Típus NTC	474170 NTC
USB kábel Típus USB	474183 USB