



## Anyagnedvesség mérőkészülék, Típus: 606-2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	474262 606-2
GTIN	4029547008306
Árucikk kategória	47B

### Leírás

#### Felhasználás:

Az anyag nedvességének pontos mérése tárolt jelleggörbék alapján különböző fafajtákban (pl. bükk, lucfenyő, tölgy . . .) és különböző építőanyagokban (pl. beton, téglá, gipsz . . .). Továbbá a környezeti levegő hőmérsékletének és páratartalmának mérése (harmatpont kiszámítása).

### Műszaki leírás

Hőmérséklet hibahatár	$\pm 0,5$ °C
Kalibrálás	I6
Hőmérséklet-méréstartomány	-10 - 50 °C
Hossz	119 mm
Relatív páratartalom méréstartomány	0 - 55 %
Magasság	25 mm
Relatív páratartalom hibahatár	$\pm 1$ %
Szélesség	46 mm

A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Anyagedvesség mérőkészülék

### Szolgáltatások

KalibrálásHő- és páratartalom mérő Típushoz A	027660 A
DAkKS kalibrálásHő- és páratartalom mérő Típushoz A	027670 A

### Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------