



Párhuzamos alátét készlet



Rendelési adatok

Rendelés száma	366752
GTIN	4045197559388
Árucikk kategória	32D

Leírás

Kivitel:

Páronként köszörült, keménység 60 HRC.

Pontosság: Magasságtűrés $\pm 0,01$ mm, szélességtűrés $\pm 0,02$ mm.

Felhasználás:

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Lécek száma: 8 pár

Szélesség: 8 mm

Magasság: 36 mm

Magasság: 17 mm

Magasság: 38 mm

Magasság: 32 mm

Műszaki leírás

Hossz	160 mm
Szélesség	8 mm
Magasság	36 mm
Magasság	17 mm

Magasság	38 mm
Magasság	32 mm
Magasság	28 mm
Magasság	22 mm
Magasság	12 mm
Magasság	25 mm
Lécek száma	8 pár
Termék fajtája	Párhuzamos alátétek

Tartozék

Párhuzamos alátét pár a 366752 sz. 160×8 mérethez Szélesség 12 mm	366765 12
Párhuzamos alátét pár a 366752 sz. 160×8 mérethez Szélesség 17 mm	366765 17
Párhuzamos alátét pár a 366752 sz. 160×8 mérethez Szélesség 22 mm	366765 22
Párhuzamos alátét pár a 366752 sz. 160×8 mérethez Szélesség 25 mm	366765 25
Párhuzamos alátét pár a 366752 sz. 160×8 mérethez Szélesség 28 mm	366765 28
Párhuzamos alátét pár a 366752 sz. 160×8 mérethez Szélesség 32 mm	366765 32
Párhuzamos alátét pár a 366752 sz. 160×8 mérethez Szélesség 36 mm	366765 36
Párhuzamos alátét pár a 366752 sz. 160×8 mérethez Szélesség 38 mm	366765 38