



Mérőóra balrafutó skálázással, Méréstartomány: 30mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	434807 30
GTIN	4031452160765
Árucikk kategória	46C

Leírás

Kivitel:

Precíziós mérőóra fémházzal, befogósár \varnothing 8 mm h6, edzett és köszörült. **Balrafutó skálázással** mélységmérő hidakkal és furatmikrokátorokkal való felhasználáshoz.

Alkalmazható:

434805 sz. mélységmérő készülékekhez.

Műszaki leírás

Skálaérték	0,01 mm
Leolvasás / mutatófordulat	1 mm
Ház \varnothing	57 mm
Kalibrálás	C1
Mérőerő	0,8 - 1,6 N
Méréstartomány	0 - 30 mm
Szabvány	Gyári szabvány

Tapintócsap Ø	5 mm
Mérőóra Ø	58 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	20 µm
Méréstechnika	analog
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 100 mm	023010 100
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 30 mm	023000 30

Tartozék

Mérőóra üveg Típus 58	432010 58
-----------------------	-----------