



## Adatlogger, Típus: 175T3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	474180 175T3
GTIN	4029547011108
Árucikk kategória	47B

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus, kompakt 2 csatornás adatlogger nagyméretű, háttérmegvilágítású kijelzővel. Belső memória 1 millió mért értékhez. Nagy adatbiztonság lemerült elem esetén is. A mérési gyakoriság 10 másodperc és 24 óra között beállítható. Elem élettartam  $\geq 3$  év (15 perc mérési gyakoriság, 25 °C). Két szabványos csatlakozó (mini USB és SD kártya) az egyszerű programozáshoz és a logger adatok kiolvasásához egy számítógép csatlakoztatásával. Csatlakozó 2 külső hőmérséklet érzékelőhöz (K és T típus) 474120, 474140 vagy 474150 sz.

#### Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Fali tartó, zár, 3 db 081561 sz. LR3 méretű elem és kalibrálási jegyzőkönyv, a ComSoft Basic V5 szoftver díjmentesen letölthető.

#### Opcionális tartozék:

USB kábel 474183 sz. USB méret.

### Műszaki leírás

Gyártó jelölése	175 T3
Szélesség	54 mm
Hőmérséklet hibahatár (külső érzékelő)	±0,5 (-50 - 70) °C
Hossz	96 mm
Hőmérséklet méréstartomány (külső érzékelő)	-50 – +1000 (K típus); -50 – +400 (T típus) °C
IP védettségi osztály	IP 65
Külső érzékelő típus	K és T
Magasság	29 mm
Kalibrálás	I8
A tartalmazott elemek száma	3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Energiaellátás	Elemes
Interfész	USB csatlakozó
Termék fajtája	Adatlogger

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásHőmérséklet kijelző készülék Bemenetek száma 1	027510 1
KalibrálásHőmérséklet kijelző készülék Bemenetek száma 1	027500 1

## Tartozék

Beépíthető érzékelő K típus Típus EB	474140 EB
USB kábel Típus USB	474183 USB
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
Hajlékony termo-pár, üvegselyem K típus Hossz 1500 mm	474150 1500
Hőmérsékletérzékelő K típus Típus OF	474120 OF
Hőmérsékletérzékelő K típus Típus EF	474120 EF