

**Finomkijelző, \pm méréstartomány / leolvasás: 250/10 μ m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434674 250/10
GTIN	4059192014025
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Zafír csapágyazású, zárt mérőmű, különösen robusztus, termelési területhez méretezve. Csekély átfordulási játék a szinte játégmentes, golyóvezetős mérőcsap miatt. **Oldalirányú erőkkel szemben nem érzékeny.** Egy darabból álló ház a maximális stabilitásért és pontosságért. **Ütésvédelem az áttételkar segítségével, amely túlterhelésnél elemel.** **Konstans mérőerő** a rúdugó miatt. **Nagy szabad löket** a munkadarabok kényelmes behelyezéséhez. Elemelő gomb, vagy huzalos elemelő (extra tartozék) csatlakoztatható. **Jól olvasható skálázás. 2 tűrésjelző** a megengedett eltérés előzetes beállítására.

Párbeszédablak szöveg:**Tűrésjelölések****Csatlakozó**

a 434930 sz. huzalos elemelőhöz

Finombeállítás

Rögzíthető (nullázás).

Felhasználás:

Összehasonlító mérőkészülékként sorozat- és egyedi ellenőrzésekhez.

Opcionális tartozék:

434930 sz. huzalos elemelőhöz.

Műszaki leírás

Szabad löket	2,5 mm
Kalibrálás	C3
Befogózár Ø h6	8 mm
Mérőerő	1 N
Szélesség	63 mm
± méréstartomány	250 µm
Leolvasás	10 µm
Hossz	95 mm
Magasság	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Finomkijelző

Szolgáltatások

KalibrálásFinomkijelző Típus FZ	023180 FZ
DAkkS kalibrálásFinomkijelző Típus FZ	023190 FZ

Tartozék

Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Huzalos elemelő Hossz 140 mm	434930 140
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Billenthető tapintó	434912
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16

Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Huzalos elemelő Hossz 500 mm	434930 500
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Acél tapintó Típus 10	434900 10