



Párhuzamos alátét készlet



Rendelési adatok

Rendelés száma	366753
GTIN	4045197559395
Árucikk kategória	32D

Leírás

Kivitel:

Páronként köszörült, keménység 60 HRC.

Pontosság: Magasságtűrés $\pm 0,01$ mm, szélességtűrés $\pm 0,02$ mm.

Felhasználás:

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Lécek száma: 8 pár

Szélesség: 8 mm

Magasság: 17 mm

Magasság: 22 mm

Magasság: 36 mm

Magasság: 42 mm

Műszaki leírás

Magasság	17 mm
Magasság	22 mm
Magasság	36 mm
Magasság	42 mm

Magasság	26 mm
Magasság	38 mm
Magasság	32 mm
Magasság	28 mm
Hossz	200 mm
Szélesség	8 mm
Lécek száma	8 pár
Termék fajtája	Párhuzamos alátétek

Tartozék

Párhuzamos alátét pár a 366753 sz. 200×8 mérethez Szélesség 17 mm	366770 17
Párhuzamos alátét pár a 366753 sz. 200×8 mérethez Szélesség 22 mm	366770 22
Párhuzamos alátét pár a 366753 sz. 200×8 mérethez Szélesség 26 mm	366770 26
Párhuzamos alátét pár a 366753 sz. 200×8 mérethez Szélesség 28 mm	366770 28
Párhuzamos alátét pár a 366753 sz. 200×8 mérethez Szélesség 32 mm	366770 32
Párhuzamos alátét pár a 366753 sz. 200×8 mérethez Szélesség 36 mm	366770 36
Párhuzamos alátét pár a 366753 sz. 200×8 mérethez Szélesség 38 mm	366770 38
Párhuzamos alátét pár a 366753 sz. 200×8 mérethez Szélesség 42 mm	366770 42