

**Mahr****Finomkijelző Nagy Millimess,  $\pm$  méréstartomány / leolvasás: 120/1 $\mu$ m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434675 120/1
GTIN	4059192014711
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

**Zafír csapágyazású, zárt mérőmű, különösen robusztus, termelési területhez méretezve.** Csekély fordulási játék a szinte játékmentes, golyóvezetős mérőcsap miatt. **Oldalirányú erővel szemben nem érzékeny.** Egy darabból álló ház a maximális stabilitásért és pontosságért. **Ütésvédelem az áttételkar segítségével, amely túlterhelésnél elemel. Konstans mérőerő** a rúdugó miatt. **Nagy szabad löket** a munkadarabok kényelmes behelyezéséhez. Elemelő gomb, vagy huzalos elemelő (extra tartozék) csatlakoztatható. **Jól olvasható skálázás. 2 tűrésjelző** a megengedett eltérés előzetes beállítására. Mechanikus finomkijelző **Nagy-Millimess**. Nagyon nagy méretű, ezért a számlap kiválóan olvasható.

**Felhasználás:**

Összehasonlító mérőkészülékként sorozat- és egyedi ellenőrzésekhez.

**Tartalom:**

Huzalos elemelő.

**Műszaki leírás**

Kalibrálás	C3
------------	----

Szabad löket	4 mm
Szélesség	125 mm
Leolvasás	1 µm
Befogózár Ø h6	28 mm
Mérőerő	3,5 N
Magasság	34 mm
Hossz	212 mm
± méréstartomány	120 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Finomkijelző

## Szolgáltatások

KalibrálásFinomkijelző Típus FZ	023180 FZ
DAkKS kalibrálásFinomkijelző Típus FZ	023190 FZ

## Tartozék

Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Huzalos elemelő Hossz 500 mm	434930 500
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Huzalos elemelő Hossz 140 mm	434930 140
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Acél tapintó Típus 28	434900 28

Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Billenthető tapintó	434912
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Acél tapintó Típus 24	434900 24