

**Mahr****Induktív hossz mérő tapintó, csatlakoztatható, Típus: 1300MA****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434750 1300MA
GTIN	4059192016432
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Az induktív hossz mérő tapintó Mahr vagy Tesa félhíddal kompatibilis. Nagyon robusztus, golyós megvezetésű és nikkel-vas ötvözet segítségével EMV befolyásokkal szemben árnyékolt. Nagyon nagy linearitás a teljes méréstartományban.

Vákuumos elemelés.

**Funkció:**

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Felhasználás:**

Univerzálisan használható minden nagy pontosságú mérési feladathoz, különösen a gyártóüzemekben és műhelyekben.

A közvetlenül a tapintónál lévő csatlakozó – ideális mérőkészülékekhez.

**Tartalom:**

Kezelési útmutató, csatlakozó kábel (2,5 m).

**Opcionális tartozék:**

Mérőerő rugók, hosszabbító kábel.

**Műszaki leírás**

Linearitás eltérés $\pm 1,0$ mm-nél	1,5 $\mu$ m
Kompatibilitás	Mahr
Ismételhetőség	0,1 $\mu$ m
Linearitás eltérés $\pm 0,5$ mm-nél	0,4 $\mu$ m
Méréstartomány	$\pm 2$ mm

Mérőerő az elektronikus nullapontnál	0,75 ±0,15 N
Gyártó jelölése	P 1300MA
IP védettségi osztály	IP 64
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Termék fajtája	Tapintó