

**Mitutoyo****Digitális-analóg mérőóra leolvasás 0,0005 mm, Méréstartomány: 60mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	434651 60
GTIN	4946368500461
Árucikk kategória	44A

## Leírás

### Kivitel:

Hibamentes leolvasás nagy felületű digitális és kiegészítő analóg kijelzővel. **A hálózati üzem következtében tartós mérésekhez alkalmas.** Stabil ház; precízen csapágyazott tapintórúd.

### Funkció:

- **A tőréstúllépéseknél színváltás történik.**
- **MAX / MIN értékrögzítés.**
- **Maximum érték memória (az átfordulási pont keresése elmarad).**
- **Nullapont kijelzés, pl. tőrésmérésekhez.**
- **Mérésirány átkapcsolás.**
- **Külső vezérlési lehetőség és külső adattovábbítás.**
- **Távírányító (extra tartozék).**

### Tartalom:

Áramcsatlakozó kábel, hálózati tápegység 220 V / 9 V / 500 mA.

### Különleges tartozék:

Adatkábel 498430 sz., távvezérlő, Digimatic Presetter.

Interfész: Digimatic interfész

Kalibrálás: C1

Választható leolvasás: 0,001 / 0,0005 mm

Hibahatár: 0,0025 mm

Mérőerő:  $\leq 2,5$  N

Befogósár Ø h6: 8 mm

## Műszaki leírás

Kalibrálás	C1
Befogósár Ø h6	8 mm
Mérőerő	≤ 2,5 N
Hibahatár	0,0025 mm
Választható leolvasás	0,001 / 0,0005 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

## Szolgáltatások

Kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 100 mm	013210 100
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 100 mm	013250 100
Kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 100 mm	023000 100
DAkKS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 100 mm	023010 100

## Tartozék

Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70

Acél tapintó Típus 11	434900 11
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Hajlított mérőóra tartó 45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Billenthető tapintó	434912
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2

Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Hajlított mérőóra tartó 60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Csatlakozó kábel Típus USB2	498430 USB2
Hajlított mérőóra tartó 45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Csatlakozó kábel Típus D1	498430 D1
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Hajlított mérőóra tartó 60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Csatlakozó kábel Típus D2	498430 D2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80

Acél tapintó Típus 24	434900 24
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100