

**Mahr****Induktív hossz mérő tapintó, csatlakoztatható, Típus: 1300TA****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434750 1300TA
GTIN	4059192016470
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Az induktív hossz mérő tapintó Mahr vagy Tesa félhíddal kompatibilis. Nagyon robusztus, golyós megvezetésű és nikkel-vas ötvözet segítségével EMV befolyásokkal szemben árnyékolt. Nagyon nagy linearitás a teljes méréstartományban.

Vákuumos elemelés.

**Funkció:**

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Felhasználás:**

Univerzálisan használható minden nagy pontosságú mérési feladathoz, különösen a gyártóüzemekben és műhelyekben.

A közvetlenül a tapintónál lévő csatlakozó – ideális mérőkészülékekhez.

**Tartalom:**

Kezelési útmutató, csatlakozó kábel (2,5 m).

**Opcionális tartozék:**

Mérőerő rugók, hosszabbító kábel.

**Műszaki leírás**

Mérőerő az elektronikus nullapontnál	0,75 ±0,15 N
Ismételhetőség	0,1 µm
Kompatibilitás	Tesa
Méréstartomány	±2 mm
Linearitás eltérés ± 0,5 mm-nél	1 µm

Linearitás eltérés $\pm 1,0$ mm-nél	3 $\mu\text{m}$
Gyártó jelölése	P 1300TA
IP védettségi osztály	IP 64
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Termék fajtája	Tapintó