

Mahr

**Szögtapintós mérőóra horizontális számlappal, tapintókar hossza 14,5 mm,
Méréstartomány irányonként / ház Ø: 0,4/28mm**



Rendelési adatok

Rendelés száma	436355 0,4/28
GTIN	4059192013196
Árucikk kategória	43A

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrozóvédelem a ház mattkrómozásával.

Szögtapintós mérőórák **horizontális számlappal**.

Mahr – Rubin csapágyazású mérőszerszám keményfém mérőgömbbel. Tapintókar csapágyazás egy darabból álló villában, ezért különösen pontos egytengelyűség; nem mágnesezhető. **1/100-os leolvasás.**

Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

Tartalom:

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

Opcionális tartozék:

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

Figyelem:

További DIN 2270 szerinti információk: 0,01-os leolvasás – eltérési tartomány 10 μm , teljes eltérési tartomány 13 μm , mérésirány átfordulás tartomány 3 μm . **0,002/0,001-es leolvasás** – eltérési tartomány 2 μm , teljes eltérési tartomány 4 μm , mérésirány átfordulás tartomány 2 μm .

Műszaki leírás

Mérőerő	0,2 N
Ház \emptyset	28 mm
Méréstartomány irányonként	0,4 mm
Teljes eltérési tartomány f_{ges}	13 μm
Leolvasás	0,01 mm
Eltérési tartomány f_e	10 μm
Mérésirány átfordulás tartomány f_u	3 μm
Billenési tartomány	2×110 fok
Befogózár \emptyset h6	8 mm
Tapintókar hossza	14,5 mm
Mérőóra \emptyset	2 mm
Szabvány	DIN 2270
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG
KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG

Tartozék

Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra \emptyset 1 mm	436371 1
---	----------

Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 2R mm	436371 2R
Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm	359680 120
Központosító tartó Típus	436512
Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz	436510
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 2 mm	436371 2
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 3 mm	436371 3