

HOLEX**Hézagmérő, acél, T2, Lapok száma: 13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	478200 13
GTIN	4045197207463
Árucikk kategória	42H

Leírás**Kivitel:**

Rugó keménységű acél lemezek jól látható felirattal. Egyforma széles, szegecselt csukló segítségével behajtható acéllemezek. Kúposan szűkülő acéllemezek. Nikkelezett tokban, megszorítható.

Acél hézagmérő, T2 pontosság. **Hézagmérő.**

Műszaki leírás

Lapok száma	13
Lap hossza	100 mm
Lemezvastagságok	0,05–0,25 (0,05 emelkedés) 0,3–1,0 (0,1 emelkedés) mm
Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés	T3
Pontosság	T2
Alapanyag	Acél
Termék fajtája	Hézagmérő

