

Garant**Kompakt leszorító, Típus: 67****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370142 67
GTIN	4045197605900
Árucikk kategória	31L

Leírás**Kivitel:**

Ház és nyomókar nemesített acélból, ezáltal nagy terhelhetőségű.

A rugós golyó megtámasztású nyomóidom gyorsan, szerszám nélkül cserélhető. A speciális poliamid tömítés védi a belső részt a szennyeződésektől.

Előny:

Kompakt felépítés, kb. 30 %-kal kisebb, mint a hasonló modellek. Időtakarékos befogó- és kioldó automatika.

Standard DIN 912 hengeres fejű csavarok (M10 / M12) használhatóak.

Különleges tartozék:

370350 sz. szorítókulcs, 370430 sz. nyomóidomok.

Szorítási magasság S: -8 - 100 mm

Hossz L: 95 mm

Szélesség B: 35 mm

Magasság H: 81 mm

Nyomókar r: 94 mm

Maximális szorítóerő: 12 kN

Műszaki leírás

Szorítási magasság S	-8 - 100 mm
----------------------	-------------

Kinyúlás A	67 mm
Rögzítőfurat hengeres fejű csavarokhoz DIN 912	M10 / M12
Nyomókar r	94 mm
Maximális szorítóerő	12 kN
Magasság H	81 mm
Szélesség B	35 mm
Hossz L	95 mm
Maximális nyomaték	105 Nm
Termék fajtája	Kompakt leszorító

Tartozék

Szorítókulcs, 11-es méret, Monobloc-hoz, Duo-hoz és láncfeszítő szerszámhoz	370350
Nyomóidom Típus-Szám 1	370430 1
Nyomóidom Típus-Szám 5	370430 5
Nyomóidom Típus-Szám 4	370430 4
Magasító alátét kompakt leszorítóhoz Magasság H 80 mm	370146 80
Nyomóidom Típus-Szám 2	370430 2
Magasító alátét kompakt leszorítóhoz Típus 80	370145 80
Nyomóidom Típus-Szám 3	370430 3