

Mahr**Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 14,5 mm, Méréstartomány
irányonként / ház Ø: 0,1/40mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 436421 0,1/40 |
| GTIN | 4059192013653 |
| Árucikk kategória | 43A |

Leírás**Kivitel:**

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.

2/1000-es leolvasás.

Mahr – Rubin csapágyazású mérőszerszám keményfém mérőgömbbel. Tapintókar csapágyazás egy darabból álló villában, ezért különösen pontos egytengelyűség; nem mágnesezhető.

Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

Tartalom:

Befogócsap Ø 8 mm.

Opcionális tartozék:

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Leolvasás | 0,002 mm |
| Mérőerő | 0,2 N |
| Teljes eltérési tartomány f_{ges} | 4 μ m |
| Mérésirány átfordulás tartomány f_u | 2 μ m |
| Ház \emptyset | 40 mm |
| Méréstartomány irányonként | 0,1 mm |
| Eltérési tartomány f_e | 3 μ m |
| Billenési tartomány | 2×110 fok |
| Befogószar \emptyset h6 | 8 mm |
| Tapintókar hossza | 14,5 mm |
| Mérőóra \emptyset | 2 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Méréstechnika | analóg |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Kalibrálás | C5 |
| Termék fajtája | Lever dial indicator |

Szolgáltatások

| | |
|---|---------------|
| DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG | 023340 ANALOG |
| KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG | 023330 ANALOG |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra \emptyset 2R mm | 436371 2R |
| Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz | 436510 |
| Központosító tartó Típus | 436512 |
| Tartalék üveg szögtapintós mérőórához Külső \emptyset 40 mm | 436328 40 |
| Befogószar szögtapintós mérőórához Szár \emptyset h6 4 mm | 436311 4 |

| | |
|--|------------|
| Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm | 359680 120 |
| Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 1 mm | 436371 1 |
| Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 3 mm | 436371 3 |
| Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 2 mm | 436371 2 |
| Befogósár szögtapintós mérőórához Szár Ø h6 8 mm | 436311 8 |