

HOLEX**Hézagmérő, acél, T2, Lapok száma: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	478200 20
GTIN	4045197207470
Árucikk kategória	42H

Leírás**Kivitel:**

Rugó keménységű acél lemezek jól látható felirattal. Egyforma széles, szegecselt csukló segítségével behajtható acéllemezek. Kúposan szűkülő acéllemezek. Nikkelezett tokban, megszorítható.

Acél hézagmérő, T2 pontosság. **Hézagmérő.**

Műszaki leírás

Lemezvastagságok	0,05–1,0 (0,05 emelkedés) mm
Lap hossza	100 mm
Lapok száma	20
Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés	T3
Pontosság	T2
Alapanyag	Acél
Termék fajtája	Hézagmérő

