



Hézagmérő szalag készlet Fali tartóban, Típus: 0,01-0,25



Rendelési adatok

Rendelés száma	478440 0,01-0,25
GTIN	4045197524256
Árucikk kategória	42H

Leírás

Kivitel:

15 darabos készlet fém fali tartóban. Hézagmérő szalagok műanyag dobozokban.

Tartalma:

1-1 db 478502 sz. hézagmérő tekercs: 0,01 – 0,1 (0,01 emelkedés) 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Tartalom:

Inkluzív rögzítőanyaggal és a 478510 sz. hézagmérő tartóval.

Műszaki leírás

Magasság	110 mm
Hossz	330 mm
Mélység	100 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Termék fajtája	Hézagmérő szalag

Tartozék

Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m Vastagság 0,02 mm	478502 0,02
---	-------------

Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m Vastagság 0,2 mm	478502 0,2
Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m Vastagság 0,08 mm	478502 0,08
Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m Vastagság 0,07 mm	478502 0,07
Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m Vastagság 0,15 mm	478502 0,15
Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m Vastagság 0,25 mm	478502 0,25
Hézagmérő tartó	478510
Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m Vastagság 0,18 mm	478502 0,18
Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m Vastagság 0,1 mm	478502 0,1
Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m Vastagság 0,05 mm	478502 0,05
Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m Vastagság 0,04 mm	478502 0,04
Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m Vastagság 0,03 mm	478502 0,03
Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m Vastagság 0,01 mm	478502 0,01
Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m Vastagság 0,09 mm	478502 0,09
Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m Vastagság 0,12 mm	478502 0,12
Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m Vastagság 0,06 mm	478502 0,06