

**Mahr****Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 14,5 mm, Méréstartomány  
irányonként / ház Ø: 0,2/40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	436421 0,2/40
GTIN	4059192013677
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.

**2/1000-es leolvasás.**

**Mahr** – Rubin csapágyazású mérőszerszám keményfém mérőgömbbel. Tapintókar csapágyazás egy darabból álló villában, ezért különösen pontos egytengelyűség; nem mágnesezhető.

**Felhasználás:**

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

**Tartalom:**

Befogócsap Ø 8 mm.

**Opcionális tartozék:**

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

**Alkatrész:**

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

## Műszaki leírás

Méréstartomány irányonként	0,2 mm
Mérésirány átfordulás tartomány $f_u$	3 $\mu$ m
Eltérési tartomány $f_e$	3 $\mu$ m
Teljes eltérési tartomány $f_{ges}$	5 $\mu$ m
Mérőerő	0,15 N
Ház $\varnothing$	40 mm
Leolvasás	0,002 mm
Billenési tartomány	2×110 fok
Befogósár $\varnothing$ h6	8 mm
Tapintókar hossza	14,5 mm
Mérőóra $\varnothing$	2 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

## Szolgáltatások

KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG

## Tartozék

Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra $\varnothing$ 1 mm	436371 1
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra $\varnothing$ 2 mm	436371 2
Tartalék üveg szögtapintós mérőórához Külső $\varnothing$ 40 mm	436328 40
	436371 3

Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra  
Ø 3 mm

Befogózár szögtapintós mérőórához Szár Ø h6 8 mm

436311 8

Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz

436510

Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra  
Ø 2R mm

436371 2R

Központosító tartó Típus

436512

Befogózár szögtapintós mérőórához Szár Ø h6 4 mm

436311 4

Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm

359680 120